

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo otvorený, vpravo 3 zásuvky, Buková doska Multiplex, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920804 1500
GTIN	4062406207069
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Odsadený otvorený korpus na ergonomické dosadnutie.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastri.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125, 150, 250

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Výška	850 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Séria	Ready-to-go
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hmotnosť	126 kg
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5