


Garant GRIDLINE

Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950320 125/4
GTIN	4062406207106
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951520: 2 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 6G C. 951761: 1 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 7G C. 951771: 4 × Veľ. 125

Technický opis

vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
Výška	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm

vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
Hmotnosť	1,119 kg
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Násuvné deliace steny,Šírka 6G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951761 125
Násuvné deliace steny,Šírka 7G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951771 125
Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125