


Garant GRIDLINE

Súprava deliacích lišt s drážkami/délicích priečok, 20×20G, Výška čela zásuviek / typ: 125/6**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	950320 125/6
GTIN	4062406207113
Trieda položky	9GB

Popis**Prevedenie:**

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich lišt. Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 20 G.

Vhodné pre:

Zásuvky 20 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových lišt C. 951570: 1 × Veľ. 125

Drážkované deliace lišty C. 951520: 3 × Veľ. 125

Zásuvná oddelovacia stena 5G C. 951751: 5 × Veľ. 125

Technický opis

Výška	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky	500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky	500 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20

vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G	20
Hmotnosť	1,341 kg
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Deliaca stena do zásuvky

Príslušenstvo

Okrajové lišty s drážkami, 2-dielna súpravaHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951570 125
Drážkované deliace lištyHĺbka 20G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951520 125
Násuvné deliace steny,Šírka 5G vhodné pre výšku čela zásuvky 125	951751 125