

**Račna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palca, Typ: 1/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	632389 1/4
GTIN	4000896226917
Trieda položky	630

Popis**Prevedenie:**

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň, pracovný uhol 4°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Norma	DIN 3120
Celková dĺžka	116 mm
Počet zubov	90
Pracovný uhol	4 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Račna

