

Impregnovaný drevený bezpečnostný rošt s 1 zošíkmením a 2-násobným nábehovým profilom/bočné strany, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964865 200
GTIN	4047482136311
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Spojenie líšt z laniek z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3 mm. Mosadzné zapínanie a krytky. Elastické gumené nožičky z NBR zabráňujú skĺznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Vďaka svojej impregnácii je obzvlášť vhodný na použitie s olejovými a chladiacimi mazivami. Čistenie: Zrolujte drevený rošt.

Výška: cca 35 mm

Hmotnosť: cca 13 kg/m²

Norma: Testované na odolnosť proti pošmyknutiu (R11) a objemový priestor (V10) IFA (Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nemeckého sociálneho úrazového poistenia).

Profil nábehu:

Dodatočné skosenie na širokých stranách **roštu**

. Zošíkmenie:

dodatočné zošíkmenie na dlhých stranách **roštu nábehu** v uhle 45°.

Upozornenie:

Drevo je prírodný produkt. Výrazná textúra nie je dôvodom na reklamáciu.

Technický opis

Pochôdzny rošt Dĺžka	200 cm
Hmotnosť	30,5 kg
Atribút Názov produktu	Šírka 100 cm
Pochôdzny rošt Šírka	100 cm

Technický list

Druh produktu

Drevený podlahový rošt