

Garant
Dielenská súprava, Počet nástrojov: 22

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	955071 22
GTIN	4062406207168
Trieda položky	91A

Popis
Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Základné sortimenty vložiek z tvrdennej peny pre jednu celú zásuvku, úžitková plocha 20 x 20 G.

Vhodné pre:

Dielenské stoly GridLine Ready-to-go, dielenské stoly GridLine vario so skrinkou 24 G, skrinka GridLine 24 G, skrinka na náradie GridLine 24 x 24 G, zásuvky 20 x 20 G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955071: 1 ks

GARANT posuvné meradlo c. 410100 vel. 150: 1 ks

Strmenový mikrometer GARANT c. 420402 vel. 0 – 25: 1 ks

Zvinovací pásový meter GARANT c. 462201 vel. 2,5: 1 ks

GARANT vodováha c. 467010 vel. 250: 1 ks

GARANT obojstranný otvorený kľúč c. 610600 vel. 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 17x19: 1 ks

GARANT súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou gulôčkou c. 627132 vel. 9: 1 ks

Plochý skrutkovac GARANT c. 660030 vel. 2,5; 4; 5,5: 1 ks

Skrutkovac GARANT na skrutky Phillips c. 667690 vel. 1; 2: 1 ks

GARANT držiak klúca s 1/4 palcovými bitmi s magnetom c. 676663 vel. 10: 1 ks

Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 160: 1 ks

Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Zámocnícke kladivo GARANT c. 750110 vel. 200: 1 ks

Pracovné nožnice GARANT c. 769240 vel. 175: 1 ks

Kliešťový klúč GARANT c. 813501 vel. 180: 1 ks

GARANT univerzálny nôž C. 845020: 1 ks

Technický opis

Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Hĺbka	500 mm
Šírka	500 mm
Šírka v G	20
Počet nástrojov	22
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Univerzálny nôž s 2K-zložkovou rukoväťou s 3 čepeľami, 18 mm

845020

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 17X19	610600 17X19
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955071	952001 955071
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 1	667690 1
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610600 8X9
Kliešťový kľúč Celková dĺžka 180	813501 180
Zvinovací meter s priezorom Dĺžka pásu 2,5	462201 2,5
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420402 0-25
Skrutkovač pre skrutky Phillips, s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Veľkosť krížovej drážky 2	667690 2
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610600 10X11
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 4	660030 4
Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palca bitmi s magnetom Dĺžka čepele 10	676663 10
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610600 12X13
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 200	750110 200
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte Celková dĺžka 160	724840 160
Vodováhaso zapínateľným magnetom Dĺžka 250	467010 250
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 2,5	660030 2,5
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, s pridrznou guľôčkouchrómovaná Počet skrutkovačov 9	627132 9
Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene Šírka čepele b 5,5	660030 5,5
Pracovné nožnice s titánovým povlakom Celková dĺžka 175	769240 175
Posuvné meradlo Rozsah merania 150	410100 150
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610600 14X15
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte Celková dĺžka 160	700940 160

