

**Dielenská súprava, Počet nástrojov: 26****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	955081 26
GTIN	4062406207182
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Základné sortimenty vložiek z tvrdennej peny pre jednu celú zásuvku, úžitková plocha 20 x 20 G.

Vhodné pre:

Dielenské stoly GridLine Ready-to-go, dielenské stoly GridLine vario so skrinkou 24 G, skrinka GridLine 24 G, skrinka na náradie GridLine 24 x 24 G, zásuvky 20 x 20 G, GridLine XL ToolCar č. 914590.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 955081: 1 ks

HOLEX LED baterka c. 081437 vel. CIERNA: 1 ks

HOLEX digitálne posuvné meradlo ABS c. 412821 vel. 150: 1 ks

Strmeňový mikrometer HOLEX č. 420200 vel. 0 – 25: 1 ks

HOLEX zvinovací pásový meter c. 462010 vel. 3: 1 ks

Vodováha HOLEX c. 467435 vel. 300: 1 ks

HOLEX obojstranný otvorený kľúč c. 610950 vel. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22: 1 ks

HOLEX súprava 6-hranných uhlových kľúčov c. 627225 vel. 9: 1 ks

Plochý skrutkovač HOLEX so silovou rukoväťou č. 660701 vel. 3,5; 5,5; 8: 1 ks

Krátky plochý skrutkovač HOLEX č. 664201 veľ. 5,5: 1 ks
 HOLEX skrutkovac pre skrutky Phillips s pevnou rukovätou c. 668401 veľ. 1; 2; 3: 1 ks
 HOLEX krátky skrutkovac pre skrutky Phillips, c. 668471 veľ. 2: 1 ks
 Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 702995 veľ. 160: 1 ks
 Vodárenské kliešte HOLEX c. 706145 veľ. 250: 1 ks
 Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX c. 713195 veľ. 160: 1 ks
 HOLEX zámočnicke kladivo c. 750125 veľ. 300: 1 ks

Technický opis

Počet nástrojov	26
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Šírka v G	20
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Šírka	500 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Prevedenie	do zásuvky dielenského vozíka
vhodné pre výšku čela zásuvky	300 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	200 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	250 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	100 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	125 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky	150 mm
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Skrutkovač pre Phillips, krátky Veľkosť krížovej drážky 2	668471 2
Zámočnicke kladivo Hmotnosť bez násady 300	750125 300

LED baterka s batériami Farba BLACK	081437 BLACK
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 18X21	610950 18X21
Zvinovací meter Dĺžka pásu 3	462010 3
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 8	660701 8
Ploché zaoblené kliešte rovné, lesklé, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 160	713195 160
Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, poniklovaný Počet skrutkovačov 9	627225 9
Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420200 0-25
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 1	668401 1
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 19X22	610950 19X22
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 3	668401 3
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 14X15	610950 14X15
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 6X7	610950 6X7
Vanádiové kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte Celková dĺžka 160	702995 160
Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 955081	952001 955081
Plochý skrutkovač, krátky Šírka čepele b 5,5	664201 5,5
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 8X9	610950 8X9
Siko kliešte inkoustované, s povlakovanou rukoväťou Celková dĺžka 250	706145 250
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 10X11	610950 10X11
Hliníková vodováha Dĺžka 300	467435 300
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 5,5	660701 5,5
Digitálne posuvné meradlo ABS Rozsah merania 150	412821 150
Skrutkovač pre Phillips, so silovou rukoväťou Veľkosť krížovej drážky 2	668401 2
Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 12X13	610950 12X13
Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou Šírka čepele b 3,5	660701 3,5

Obojstranný otvorený kľúč Rozmery kľúčov 16X17

610950 16X17