

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 10X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132905 10X0,75
GTIN	4062406208479
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	30 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Stúpanie závitov	0,75 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	9,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø stopky D _s	7 mm
Druh závit	MF
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Ø závit	10 mm
Celková dĺžka L	90 mm

Norma	DIN 374
Veľkosť závitú	M10×0,75
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K

CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		