

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap Tvar B, AlTiX, M: M1,2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132721 M1,2
GTIN	4062406206994
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Zodpovedá **ISO 1X/4HX**.

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø závit	1,2 mm
Norma	DIN 371
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Ø otvoru pod závit	0,95 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet napínacích drážok	2
Rezný materiál	HSS E PM
Hĺbka závit	3,6 mm
Ø stopky D _s	2,5 mm

Druh závitů	M
Velikost závitů	M1,2
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K

CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		