

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 2,5X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132905 2,5X0,35
GTIN	4062406208356
Trieda položky	11I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø závit	2,5 mm
Ø stopky D _s	1,8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 374
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E PM
Druh závit	MF
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Hĺbka závit	7,5 mm

Veľkosť závitú	M2,5×0,35
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	30	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	35	N
Hliník > 10 % si	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	10	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8	M
GG(G)	vhodný	20	K
CuZn	vhodný	20	N

Uni	vhodný
Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný