

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap extra dlhý HSS-E-PM, AlTiX, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133333 G3/8
GTIN	4062406208622
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

S extra dlhou stopkou

Výhoda:

Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Technický opis

Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Rezný materiál	HSS E PM
Celková dĺžka L	200 mm
Chodov na palec	19
Počet rezných hrán Z	2
Veľkosť závit	G3/8
Ø stopky D _s	12 mm
Stúpanie závitov	1,337 mm
Počet napínacích drážok	2

Hĺbka závitú	49,98 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Ø závitú	16,66 mm
Séria	Master Tap
Povrchová úprava	AlTiX
Druh závitú	G
Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Norma	Výrobná norma
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	28	N
Hliník > 10 % si	vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
GG(G)	vhodný	16	K
CuZn	vhodný	20	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		