

**Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148410 0
GTIN	4062406208165
Trieda položky	12L

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu oceľovú rukoväť.

Na **normálne** namáhanie: Kryt je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.

Technický opis

pre ručný závitník DIN 352	M1 – M8
Celková dĺžka	125 mm
Rozsah upínania □	2 - 5 mm
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo