

**HOLEX****Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148410 3
GTIN	4062406208202
Trieda položky	12L

**Popis****Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Na **normálne** namáhanie: Kryt je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.

**Technický opis**

pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	6,5 - 15 mm
Celková dĺžka	370 mm
pre ručný závitník DIN 352	M5 – M20
Rozsah upínania □	4,9 - 12 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo