

**HOLEX****Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 148410 1      |
| GTIN             | 4062406208172 |
| Trieda položky   | 12L           |

**Popis****Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelustami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Na **normálne** namáhanie: Kryt je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.

**Technický opis**

|  |              |
|--|--------------|
| Rozsah upínania <input type="checkbox"/> | 2 - 6,3 mm   |
| pre ručný závitník DIN 352               | M1 – M10     |
| Celková dĺžka                            | 175 mm       |
| pre Ø ručných výstružníkov DIN 206       | 2,5 - 7,5 mm |
| Norma                                    | DIN 1814     |
| Druh produktu                            | Vratidlo     |