

HOLEX**Vratidlo, nastaviteľné, Typ: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	148410 5
GTIN	4062406210427
Trieda položky	12L

Popis**Prevedenie:**

S kalenými upínacími čelistami a ocelovými rukoväťami. Na použitie na úzkych miestach je možné odskrutkovať jednu ocelovú rukoväť.

Na **normálne** namáhanie: Kryt je vyrobený zo zinku odlievaného pod tlakom.

Technický opis

pre ručný závitník DIN 352	M12 – M33
Celková dĺžka	700 mm
pre Ø ručných výstružníkov DIN 206	9 - 26 mm
Rozsah upínania <input type="checkbox"/>	7 - 20 mm
Norma	DIN 1814
Druh produktu	Vratidlo