

**Garant****Očkoploché kľúče, Rozmer cez steny: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613600 14
GTIN	4062406220068
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.  
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očková strana s profilom **HT-Drive**.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – mimoriadne presný profil.

**Výhoda:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Rozmer cez steny	14 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	12 mm
Dĺžka kľúča L	165 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška rozovretia $h_1$	6,5 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustce
Materiál	Chróm-vanadiová ocel'
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč