

Garant**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 10X11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610600 10X11 |
| GTIN | 4062406220204 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Dĺžka kľúča L | 155 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Rozmer cez steny ₁ | 10 mm |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 24 mm |
| Rozmer cez steny ₂ | 11 mm |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 27 mm |
| maximálna výška rozovretia h | 5 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň |

| | |
|--|----------------------|
| Poloha rozovretia 2 | 15 Stupeň |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | matne chrómované |
| bez iskier | nie |
| obojustranne rovnaké rozmery cez steny | nie |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |