

Garant**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 21X24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610600 21X24
GTIN	4062406220389
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Technický opis

maximálna výška rozovretia h	8 mm
maximálna šírka rozovretia b1	47 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny ₂	24 mm
Dĺžka kľúča L	250 mm
maximálna šírka rozovretia b2	53 mm
Rozmer cez steny ₁	21 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň

Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč