

Garant**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 19X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610600 19X22
GTIN	4062406220341
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Technický opis

maximálna šírka rozovretia b1	44 mm
Dĺžka kľúča L	235 mm
Rozmer cez steny 1	19 mm
Rozmer cez steny 2	22 mm
maximálna výška rozovretia h	8 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna šírka rozovretia b2	49 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň

Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč