

**Garant**
**Súprava očkoplochých kľúčov, dlhé prevedenie, Počet kľúčov: 11**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614610 11
GTIN	4062406220808
Trieda položky	61A

**Popis**
**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Po 1 očkoplochom kľúci c. 614600 / 614200 / 614900: Veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Rozmery cez steny	metrické
Počet kľúčov	11
Nastavenie krúžku	10 Stupeň

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Krúžok hlboko zalomený	áno
Dĺžka prevedenia	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 16	614600 16
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 21	614600 21
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 27	614600 27
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 10	614600 10
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 17	614600 17
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 30	614600 30
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 18	614600 18
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 13	614600 13
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 19	614600 19
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 24	614600 24
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie Rozmer cez steny 22	614600 22