

Garant**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614600 20
GTIN	4062406220716
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

Norma:**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Upozornenie:

HT-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

maximálna výška krúžku h_{2max}	13,1 mm
Dĺžka kľúča L	280 mm
maximálna výška rozovretia h1	9 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	20 mm
Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
bez iskier	nie
Krúžok hlboko zalomený	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč