

**Garant****Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 24X26mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615600 24X26
GTIN	4062406221041
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – mimoriadne presný profil.

**Výhoda:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Rozmer cez steny $D_2$	26 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_2$ max	40 mm
Dĺžka kľúča L	330 mm
maximálny $\varnothing$ krúžku $D_1$ max	36 mm
Rozmery cez steny	metrické

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	24 mm
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Krúžok hlboko zalomený	áno
otvorený krúžok	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč