



## Vrtacie skľučovadlo s radiálnym blokovaním Extra RV Kovové vyhotovenie, Typ: 13-1/2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Trieda položky	39R

### Popis

#### Prevedenie:

- **Bezklúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vrtaní).**
- **Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.**
- **Dobrá presnosť vystredeného behu.**
- **Prevrtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).**

S ochranou proti nárazu.

Jednodielne telo skľučovadla, skľučovadlo je možné otvoriť jednou rukou, keď je vreteno vrtáčky zastavené. Mimoriadne krátky tvar.

### Technický opis

Dĺžka vrtacej hlavy v otvorenom stave	51 mm
Dĺžka vrtacej hlavy v zatvorenom stave	60,9 mm
maximálny výkon stroja	1100 W
Upínač	1/2-20 palec
Rozsah upínania	1,5 - 13 mm

Typ	13-1/2
Vonkajší Ø	42,4 mm
Radiálne zablokovanie	áno
Druh produktu	Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča