


Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 125M
GTIN	4062406219963
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Perfektne stredovo upínací vďaka stredovému nastaveniu.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvítaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Geniálny systém rýchlej výmeny čelustí.**
- **Upínacia sila do 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchla a intuitívna obsluha.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredú pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

Upínacia sila do maximálne	32 kN
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
L	270 mm
Hmotnosť	10,6 kg
Rozsah upínania S2	92 - 230 mm
Séria	Xtric
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
B	125 mm
Výška H	54 mm
Rozmery cez steny	13 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Rozsah upínania S1	0 - 144 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Rozstup spodnej strany	96 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 125	363099 125
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 12	363076 12

Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30	363076 30
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32C	363076 32C
Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 125	363098 125
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/120	363080 125/120
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/138	363080 125/138
Matica vretena, pevná doprava Typ 125	363097 125
Mäkká nastavbová čeľusť Typ 160A	363034 160A
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363076 20
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30C	363076 30C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32	363076 32
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363076 10
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 25	363076 25
Ložisko vretena, kompletne Typ 125/270	363008 125/270
Mäkká nastavbová čeľusť Typ 160S	363034 160S
Náhradné vreteno pre XTRIC Typ 125M	363084 125M