

Garant**Ložisko vretena, kompletné, Typ: 125/270****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363008 125/270
GTIN	4062406221317
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- Umožňuje upnutie dvoch komponentov.
- 4 mm kompenzácia dĺžky vretena na upínanie obrobkov rôznych veľkostí.
- Jednoduchá montáž a demontáž.

Vhodné pre:

Samostatne dostupné stredové čeluste č. 363040, 363042, 363044.

Rozsah balenia:

Vretenové ložisko, vreteno s kompenzáciou dĺžky.

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 3 a veľ. 5.

Upozornenie:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!

Technický opis

vhodné pre farebný kód	Xtric 125
vhodné pre typ	125M
vhodné pre typ	125MP
Rozmer cez steny	5 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Druh produktu	Vretenové ložisko

Príslušenstvo

Stredová čelusť systém LANG Typ 125	363042 125
Stredová čelusť hladká Typ 125	363044 125
Stredová čelusť, štandardná Typ 125	363040 125