


Garant**Nadstavbová čelusť systém LANG s povrchovou úpravou, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363022 125
GTIN	4062406221393
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

Kombinované čeluste s ozubením Gripp a hladkou upínacou plochou.
S povrchovou úpravou na hladkej upínacej ploche pre optimálnu prídržnú silu.
Je nutné vopred stanoviť obrys zuba.

Technický opis

Výška h_1	3 mm
b_1	125 mm
Dĺžka čelustí I	66 mm
Dĺžka l_1	3 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 125
Výška h_2	18 mm
Výška čelusti h	38 mm
Hmotnosť	1,35 kg
Druh produktu	Čeluste pre zverák

