

Garant**Stredová čelusť, štandardná, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363040 125
GTIN	4062406221454
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Vhodné pre:

Ložisko vretena, kompletne č. 363008.

Upozornenie:

Nie je možné použiť pri veľkosti 50 ani pri typoch Xtric XS a XSP!

Technický opis

Dĺžka čelustí l	26 mm
Šírka čelustí b	125 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 125
Výška čelusti h	38 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák