

Garant**Nadstavbová čelusť, posunutá, štandardná, Typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363041 80
GTIN	4062406221522
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Použitie:

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	50 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 80
Výška h_2	10 mm
Šírka čelustí b	80 mm
Výška čelusti h	28 mm
Dĺžka l_3	22,5 mm
l_2	11,5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

