


Garant**Nadstavbová čelusť, posunutá, štandardná, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363041 125
GTIN	4062406221539
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S ozubením Gripp v 3 mm stupni a hladkou upínacou plochou.

Použitie:

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.

Technický opis

Výška čelusti h	38 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 125
Dĺžka čelustí l	66 mm
Výška h ₂	15 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka l ₃	28,5 mm
l ₂	14,5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

