


Garant**Nadstavbová čelusť, posunutá, hladká, Typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363045 125
GTIN	4062406221577
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

S hladkým 3 mm stupňom a hladkou upínacou plochou.

Použitie:

Na zamedzenie upínacích medzier. Pozri prehľad rozsahov upnutia.

Technický opis

Dĺžka čelustí l	66 mm
Výška čelusti h	38 mm
vhodné pre farebný kód	Xtric 125
Výška h ₂	15 mm
Šírka čelustí b	125 mm
Dĺžka l ₃	28,5 mm
l ₂	14,5 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

