

Garant**Závitové očka ľavý závit, M-LH: M22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140620 M22
GTIN	4062406224318
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

1 3/4 kurzu brány.**Technický opis**

Stúpanie	2,5 mm
Výška	22 mm
Vonkajší Ø	55 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M22
Druh závit	M-LH
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568

Smer rezania	ľavé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		