

**Garant****Závitové očka, G: G2.1/2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	142060 G2.1/2
GTIN	4062406224301
Trieda položky	11K

## Popis

**Prevedenie:****Šesthranné závitové očka bez lámača triesok; na dorezávanie.****Použitie:****Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.**

## Technický opis

Výška	22 mm
Chodov na palec	11
Rozmer cez steny	115 mm
Ø závitu	75,18 mm
Veľkosť závitu	G2.1/2
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závitu	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		