

Garant**Závitové očka HSS, MF: 20X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 20X2
GTIN	4062406222260
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
1 3/4 kurzu brány.

Technický opis

Vonkajší Ø	45 mm
Stúpanie	2 mm
Výška	14 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M20x2
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		