

**Garant****Závitové očka, BSW: W2.1/2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141550 W2.1/2
GTIN	4062406223946
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Použitie:**

**Na Whitworthov závit** podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

**Technický opis**

Ø závit	63,5 mm
Smer rezania	pravé
Tolerančná trieda	stredný
Veľkosť závit	W2.1/2
Chodov na palec	4
Výška	36 mm
Vonkajší Ø	105 mm

Druh závitu	BSW
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		