

**Garant****Závitové očka HSS-E, MF: 33X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 33X2
GTIN	4062406223847
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsstranným špirálovým hrotom**.  
**nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

**Technický opis**

Stúpanie	2 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Výška	18 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závitú	M33x2
Druh závitú	MF
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		