

Garant**Závitové očka, G: G3.1/2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	142060 G3.1/2
GTIN	4062406224165
Trieda položky	11K

Popis

Prevedenie:**Šesthranné závitové očka bez lámača triesok; na dorezávanie.****Použitie:****Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.**

Technický opis

Výška	25 mm
Ø závit	100,33 mm
Rozmer cez steny	150 mm
Chodov na palec	11
Veľkosť závit	G3.1/2
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		