

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 3,5X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 3,5X0,25
GTIN	4062406223038
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	20 mm
Výška	5 mm
Stúpanie	0,25 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M3,5x0,25
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		