

**Garant****Závitové očka HSS-E, MF: 35X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 35X1,5
GTIN	4062406223717
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.  
**nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

**Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	18 mm
Stúpanie	1,5 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Veľkosť závit	M35×1,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		