

**Garant****Závitové očka Šesthran, M: M24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140920 M24
GTIN	4062406221898
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Vonkajší šesťhran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Upozornenie:**

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

**Technický opis**

Výška	22 mm
Stúpanie	3 mm
Rozmer cez steny	50 mm
Veľkosť závit	M24
Smer rezania	pravé
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	DIN 382
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		