

Garant**Závitové očka, M: M9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140400 M9
GTIN	4062406221744
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 2 chody. Lapované a nitridované**, uhol sklonu cca 15°.

Technický opis

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Stúpanie	1,25 mm
Výška	9 mm
Vonkajší Ø	25 mm
Veľkosť závit	M9
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		