

**Garant****Závitové očká, G: G1.1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142050 G1.1/8
GTIN	4062406223977
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Použitie:**

**Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit** DIN ISO 228/1.

**Technický opis**

Ø závit	37,9 mm
Smer rezania	pravé
Tolerančná trieda	A
Veľkosť závit	G1.1/8
Výška	20 mm
Vonkajší Ø	75 mm
Chodov na palec	11

Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		