

**Garant****Závitové očka HSS-E, MF: 36X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 36X2
GTIN	4062406223854
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom.****nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.****Technický opis**

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	18 mm
Vonkajší Ø	65 mm
Stúpanie	2 mm
Veľkosť závitu	M36x2
Druh závitu	MF
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		