

Garant**Závitové očka HSS-E, MF: 27X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141055 27X1,5 |
| GTIN | 4062406223670 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s **obojsmerným špirálovým hrotom**.
nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

| | |
|-----------------------|-----------|
| Stúpanie | 1,5 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g |
| Výška | 18 mm |
| Vonkajší Ø | 65 mm |
| Veľkosť závitú | M27×1,5 |
| Druh závitú | MF |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS E |

| | |
|---------------|---------------|
| Norma | EN 22568 |
| Smer rezania | pravé |
| Druh produktu | Závitové očká |

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | podmienene vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |