

Garant**Závitové očka, G: G1.3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142050 G1.3/4
GTIN	4062406223984
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

Technický opis

Ø závit	53,75 mm
Smer rezania	pravé
Tolerančná trieda	A
Veľkosť závit	G1.3/4
Výška	22 mm
Chodov na palec	11
Vonkajší Ø	90 mm

Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 24231
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		