

**Garant****Závitové očka Šesthran, M: M64****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 140920 M64    |
| GTIN             | 4062406222017 |
| Trieda položky   | 11K           |

**Popis****Prevedenie:**

Vonkajší šesthran na normované rozmery klúčov. **Bez** lámača triesok. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

**Upozornenie:**

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.

**Technický opis**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stúpanie              | 6 mm      |
| Výška                 | 36 mm     |
| Rozmer cez steny      | 115 mm    |
| Veľkosť závitú        | M64       |
| Smer rezania          | pravé     |
| Druh závitú           | M         |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Rezný materiál        | HSS       |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Norma             | DIN 382       |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g     |
| Druh produktu     | Závitové očka |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)          | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | podmienene vhodný |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný |                |         |
| CuZn                          | podmienene vhodný |                |         |
| Olej                          | vhodný            |                |         |
| suché                         | podmienene vhodný |                |         |