

Garant**Závitové očka 6e, M: M3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	140350 M3,5
GTIN	4062406221683
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar. \geq M3 s obojstranným špirálovým hrotom pre ľahké rezanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Tolerančné pole 6e = s **poddimezovaním cca 0,03 – 0,04 mm.** Pre triedu tolerancie „stredná“, keď sú čapy opatrené **galvanickou ochrannou vrstvou.**

Technický opis

Výška	5 mm
Vonkajší Ø	20 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6e
Stúpanie	0,6 mm
Veľkosť závit	M3,5
Druh závit	M
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň

Technický list

Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		