

Garant**Závitové očka HSS-E, MF: 13X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141055 13X1
GTIN	4062406223540
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezný tvar; s **obojsstranným špirálovým hrotom**.
nábeh 2 chody. Lapované a nitridované, uhol sklonu približne 15°. **Pre nehrdzavejúce a vysokopevnostné ocele.**

Technický opis

Stúpanie	1 mm
Výška	11 mm
Vonkajší Ø	38 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Veľkosť závit	M13x1
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		