

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/11HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320341 40/11HP
GTIN	2050002039957
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Veľkosť doštičiek	11
Náhradný diel	S05
Dĺžka výčnelku Rozmer A	50 mm
Ø stopky	40 mm
Celková dĺžka	74 mm
Upínač	PSC
Druh použitia	ľavé

Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63	320001 63
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Krúžok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01

