

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak pravé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/12HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320010 40/12HP
GTIN	2050002039582
Trieda položky	36D

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D ₁ min	50 mm
Osi-Vzdialenosť vrcholov f	27 mm
Veľkosť doštičiek	12
Náhradný diel	S01
Ø stopky	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Celková dĺžka	75 mm
Upínač	HSK-T
Druh použitia	pravé

Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno
Druh stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Kružok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01

Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63

320001 63