



## Ostré kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 145mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	701655 145
GTIN	4003773079361
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Úchopné plochy so špeciálnou trojbodovou kontúrou na bezpečné uchopenie rovných dielov. Ľahké rezanie vďaka silovému kĺbu predsadenému do výšky. Frézovaná drážka v mieste uchopenia umožňuje bezpečné držanie a ťahanie malých obrobkov, ako napr. klincov, kolíkov a čapov. Praktické pre prácu v ťažko prístupných pracovných priestoroch. Úzky tvar hlavy so zašpicatou čelustou.

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5746.**

#### Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

### Technický opis

Celková dĺžka	145 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do Ø	2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ

Povrch	chrómovaná
bez iskier	nie
Druh produktu	Multifunkčné kliešte